


OSHM CAST SPLINT

One-Step Hybrid Mesh



USAGE TREND CHANGE

ONE-STEP CARE
OSHM

ANYTIME
ANYWHERE

STEADY DEMAND

OSHM CASTING

MALLA HÍBRIDA



PROPERTY CHANGES
INTO INNOV. CASTING



ONE-STEP SOLUTION [CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR]

TODO EN UN SOLO KIT Cuidado acelerado y seguro de Fracturas, requieren poca agua, sus aplicaciones son Fáciles, Rápidas y Limpias. **Lo mejor para Respuesta de Emergencia en Sitio. No Requiere Sierra Eléctrica para su Retiro.**

MÁXIMO COSTO-BENEFICIO

SÓLIDA RENTABILIDAD [ADULTO/BRAZO LARGO]


ONE-STEP CARE	PRODUCTS	AVE. WEIGHT	APPLICATION	CARES DURING 2.5 HRS
ECONÓMICA Y FÁCIL APLICACIÓN RÁPIDA ADAPTACIÓN DE TÉCNICA	OSHM CAST / SPLINT	200 g	3 ~ 10 min	15 - 18 PATIENTS
MÁX. ATENCIÓN DIARIA DE PACIENTES	YESO	4 Kg	45 ~ 55 min	3 - 4 PATIENTS
SIN RETIRO PARA RAYOS X MAXIMIZA PRODUCTIVIDAD	FIBRA DE VIDRIO	600 g	15 ~ 30 mins	6 - 8 PATIENTS



SEGURIDAD Y SOLIDEZ, SIN COMPETENCIAS

CLARA PERMEABILIDAD de RAYOS X y tratamiento post-uso **ECOLÓGICO**
Elasticidad previo fraguado → **Contacto Total Acelerado**, seguro y simple
Ligero y **Resistente** Inofensivos para la piel y Óptimos para pacientes infantiles
Estructura Malla 3D → Absorbe impactos y evita efecto invernadero
 → **La Mejor Rehabilitación**

OSHM CAST de DISEÑO TUBULAR → **Ventilación** y **Paso del Agua**
 → **Higiene Diaria** **OSHM SPLINT** con EXCEPCIONAL SUAVIDAD
 → Crea férulas anatómicas al instante → **Prevención de Pliegues**



PATENTES & CERTIFICADOS



- Korean Patent
- Korean Utility model
- USA Patent
- USA FDA Registration

- Register in CE
- International Patent
- Japanese Patent
- Chinese Patent

MEJOR COSTO-BENEFICIO

- AHORRO DE RECURSOS
- REDUCE COMPLICACIONES MÉDICAS
- REDUCE TIEMPO DE ATENCIÓN
- REDUCE MARGEN DE ERROR
- FÁCIL DE DESECHAR

(INSTITUCIÓN DE SALUD)

MÁXIMO BENEFICIO

- CONVENIENCIA DIARIA
- VENTILADO, CÓMODO, LIGERO Y RESISTENTE
- SATISFACCIÓN DE BIENESTAR
- SEGURO PARA DIABÉTICOS, INFANTES
- LA MEJOR REHABILITACIÓN

(PACIENTE)

USO CONSTANTE
EN EMERGENCIAS

RENTABILIDAD AL MÁXIMO

- ROTACIÓN DE INVENTARIO
- CONSTANTE USO Y DEMANDA
- ASCIENDE VALOR DE PRODUCTIVIDAD
- OPTIMIZACIÓN DE RENTABILIDAD Y COSTOS DE OPORTUNIDAD

(INSTITUCIÓN & PROVEEDOR)

MÁXIMIZA PRODUCTIVIDAD

- RESPUESTA RÁPIDA
- APLICACIÓN SIMPLE EN 3-10 MIN.
- ONE-STEP CARE (TODO EN UN KIT)
- ONE-STEP SOLUTION (INCLUYE TODO)
- CONTACTO TOTAL
- NO REQUIERE SIERRA ELÉCTRICA

(PERSONAL DE SALUD)

ESPECIFICACIÓN OSHM CAST & OSHM SPLINT

ADAPTACIÓN DE TÉCNICA EN 3 ~ 5 APLICACIONES



ITEM	MODELO	MEDIDAS	APLICACIÓN	
OSHM CAST	1	OSHMC-0225	2" x 25CM	BRAZO CORTO
	2	OSHMC-0245	2" x 45CM	BRAZO CORTO O LARGO PIERNA CORTA O LARGA
	3	OSHMC-0335	3" x 35CM	BRAZO CORTO O LARGO PIERNA CORTA
	4	OSHMC-0350	3" x 50CM	BRAZO CORTO O LARGO PIERNA CORTA O LARGA
PRE - CUT	5	OSHMC-0370	3" x 70CM	BRAZO LARGO PIERNA CORTA O LARGA
	6	OSHMC-0435	4" x 35CM	BRAZO CORTO
	7	OSHMC-0455	4" x 55CM	PIERNA CORTA
	8	OSHMC-0490	4" x 90CM	PIERNA LARGA
	9	OSHMC-0555	5" x 55CM	PIERNA CORTA
	10	OSHMC-0590	5" x 90CM	PIERNA LARGA
OSHM SPLINT PRE - CUT	11	OSHMS-0330	3" x 30CM	BRAZO CORTO / BOTA
	12	OSHMS-0388	3" x 88CM	BRAZO LARGO PIERNA LARGA
	13	OSHMS-0438	4" x 38CM	BRAZO CORTO / BOTA
	14	OSHMS-0476	4" x 76CM	BRAZO LARGO PIERNA CORTA O LARGA
	15	OSHMS-0576	5" x 76CM	BRAZO LARGO PIERNA CORTA O LARGA
	16	OSHMS-5114	5" x 114CM	BRAZO LARGO PIERNA LARGA
OSHM SPLINT ROLL	17	OSHMSR-3450	3" x 450CM	BRAZO CORTO O LARGO / BOTA
	18	OSHMSR-4450	4" x 450CM	BRAZO CORTO O LARGO / BOTA
	19	OSHMSR-5450	5" x 450CM	PIERNA CORTA O LARGA



MAIN OFFICE

Olympic-Ro 32-Gil, Songpa-Gu, Seoul, Republic of Korea 05547

TEL: +82 70 7521 6116

E-MAIL: generalcrm@mcrops.com

E-MAIL: kwkim@mcrops.com

M.CROPS AMERICA

Hamburgo 9-404, Col. Juárez, Mexico City, Mexico CP. 06600

TEL: +52 55 5703 0292

MOBILE: +52 155 2891 8745